


CIC が初めて手掛けたクリーンスーツ
快適さと集中力を高める。
 フード一体型サイドファスナークリーンスーツ

CIC®

ambicic
 ambicic は、CIC オリジナルブランドです。

ambicic CIC モデル と当社比較品の動作発塵量比較検証を実施したところ
 「トータルの発塵量が抑えられていること」が確認できました。



後頭部 2 点バック
 ル留め

樹脂製のバックルが
 後頭部に 2 点あり、
 微調整が可能です。


ambicic

立体マスク

マスク 2 層構造
 (Wメッシュ + メッシュ)

サイドファスナー
 センターファスナー
 と比較して前面部から
 のリークを低減させ
 ます。

ベース生地	高密度ツイル・導電糸 5mm ストライプ
背面生地	通気性 60cc/min



背面通気性を上げることで快適性を向上させ、
 ワーク面の発塵影響も最小限に抑えた、
 今までにない画期的なクリーンスーツ。


ワーク面の発塵減少効果が確認されました。

二重袖 (共布)
 袖からのリークを防ぐ。


商品名	フード・マスク一体型クリーンスーツ
品番	NC2001-1 (白) NC2001-2 (青)
色	白・青
素材	ポリエステル100%
サイズ	S- 5L (5L以上特注)
定価	6,900

背面の通気性を上げ快適性を確保しつつ、ポンピングを抑え動作発塵量を減少


Normal Cleanwear (6cc/min)






ambicic Cleanware (60cc/min)




Normal Cleanwear (6cc/min)





ambicic Cleanware (6cc/min)




動作発塵試験結果
(前・背面合計)



背面から圧力を逃がすことで、ポンプによる動作発塵量が発生量が減少します。




着用したウエアの
発汗部位の可視化



Elemental analysis (EDX)

Spectrum	C	O	Na	Si	Cl	K	Pt	Total
Spectrum 1	52.46	7.94	16.14		22.24	0.21	1.01	100.00
Spectrum 2	59.96	19.67	9.71	0.31	9.85	0.50		100.00



汗から生成される異物(Naを含む
タンパク質)はウエア表面で凝縮乾燥し、
ウエアから剥離・拡散する。